

Техническая карта

Spectral SOFT LIGHT

Шпатлевка многофункциональная
Двухкомпонентная мультифункциональная шпатлевка

Betox 50E

СВЯЗАННЫЕ ПРОДУКТЫ

Отвердитель

СВОЙСТВА

- Мультифункциональная полиэфирная шпатлевка
- Соединяет в себе качества заполняющей и отделочной шпатлевки
 - Использование современных наполнителей
- Индикатор, показывающий правильно вымешанную шпатлевку с отвердителем
 - Кремовая консистенция и легкость при нанесении
 - Прекрасное шлифование

Благодаря использованию уникальных добавок, очень гладкая поверхность и меньше дырок основания

Старые лаковые покрытия	Обезжирить, ошлифовать бумагой сухим способом P220 ÷ P280, обезжирить.
Полиэфирные ламинаты	Обезжирить, ошлифовать бумагой сухим способом P80 ÷ P120, обезжирить.
Сталь	Обезжирить, ошлифовать бумагой сухим способом P80 ÷ P120, обезжирить.
Оцинкованная сталь.	Обезжирить, матировать абразивным полотном, обезжирить.
Алюминий	Обезжирить, матировать шлифовальной шкуркой, обезжирить.
Акриловые грунты 2-компонентные	Обезжирить, ошлифовать бумагой сухим способом P220 ÷ P280, обезжирить.
UNDER 305-00	Обезжирить, ошлифовать бумагой сухим способом P220 ÷ P280, обезжирить.
UNDER 385	От 90 минут до 12 часов при 20°C: без шлифования Более 12 часов: обезжирить, провести сухую обработку P220 ÷ P280, обезжирить
UNDER 385-00	От 30 минут до 12 часов при 20°C: без шлифования Более 12 часов: обезжирить, провести сухую обработку P220 ÷ P280, обезжирить

Внимание: **Не наносить** шпатлевку непосредственно на реактивные грунты (wash primer), однокомпонентные акриловые и нитроцеллюлозные продукты.

ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ

	Spectral SOFT LIGHT ОТВЕРДИТЕЛЬ	По объему	По весу
		100 мл 2 мл	100 г 2 г

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

VOC II/B/в лимит*	250 г/л
VOC фактическое	90 г/л

* Для смеси готовой к нанесению согласно Директиве ЕС 2004/42/СЕ

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Рекомендуется нанесение шпатлевки при температуре выше +10°C.

НАНЕСЕНИЕ

	Очистить и ошлифовать поверхность.
	Обезжирить Spectral EXTRA 785.
	Тщательно смешать компоненты для получения массы однородного цвета. Изменение цвета с голубого на белый с развитием реакции отверждения. Придерживаться требуемого количества отвердителя.

20.05.2020

	Шпатлевать. Толщина слоя не больше чем 5 мм.	
	3 ÷ 6 мин. / 20°C . Неоднородный цвет по истечении 3-6 минут обозначает нетщательное вымешивание шпатлевки с отвердителем	
ВРЕМЯ ОТВЕРЖДЕНИЯ		
	20°C	60°C
	20 ÷ 30 минут	10 минут
ВНИМАНИЕ: Время отверждения касается температур отдельных элементов.		
СУШКА ИНФРАКРАСНОЙ ЛАМПОЙ		
	Расстояние Время в зависимости от типа и мощности лампы	Следуйте указаниям изготовителя оборудования Около 5 мин.
ШЛИФОВАНИЕ		
	Черновое	P120 ÷ P150
	Отделочное	P180 ÷ P240
ЦВЕТ		
Голубой в упаковке. Белый после отверждения.		
ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ		
Растворитель для нитроцеллюлозных продуктов THIN 880, ацетон		
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ		
Хранить в холодных и сухих помещениях вдали от источников огня и тепла. Избегайте попадания прямых солнечных лучей.		
СРОКИ ПРИГОДНОСТИ		
Spectral SOFT LIGHT	12 месяцев /20°C	
БЕЗОПАСНОСТЬ		
См. Карта характеристики		
ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ		
№ регистрации: 000024104 Эффективность наших систем является результатом лабораторных исследований и многолетнего опыта. Данные, содержащиеся в этом документе, соответствуют актуальным (современным) знаниям о наших продуктах и возможностях их использования. Мы гарантируем высокое качество при условии выполнения наших инструкций и что работа будет выполнена согласно с правилами хорошего ремесла. Необходимым является проведение пробного использования продукта, в связи с потенциально разным поведением изделия с разными материалами. Мы не несем ответственности за дефекты, если на конечный результат имели влияние факторы, находящиеся вне зоны нашего контроля.		